

技术数据

其他数据

额定输入功率	750 W
空载转速, 1档	0 – 1,000 rpm
空载转速, 2档	3,200 rpm
功率输出	353 W
重量	2.4 kg
额定转速	500 / 1,750 rpm
额定扭矩	6.8 / 2.5 Nm
钻轴连接螺纹	1/2"-20 UNF
最大扭矩	39.5 / 12.5 Nm

钻孔范围

铝材钻孔直径	20 / 12 mm
木材钻孔直径	32 / 20 mm
钢材钻孔直径	13 / 8 mm

总振动值 (金属钻孔)

振动排放值 ah	1.6 m/s ²
----------	----------------------

不确定性系数 K	7.5 m/s ²
----------	----------------------

总振动值 (螺丝操作)

振动排放值 ah	1.5 m/s ²
----------	----------------------

不确定性系数 K	2.5 m/s ²
----------	----------------------

总振动值 (螺纹切削)

振动排放值 ah	1.5 m/s ²
----------	----------------------

不确定性系数 K	2.5 m/s ²
----------	----------------------

金属钻孔

振动排放值 ah	1.6 m/s ²
----------	----------------------

不确定性系数 K	7.5 m/s ²
----------	----------------------

螺丝操作

振动排放值 ah	1.5 m/s ²
----------	----------------------

不确定性系数 K	2.5 m/s ²
----------	----------------------

螺纹切削

振动排放值 ah	1.5 m/s ²
----------	----------------------

不确定性系数 K	2.5 m/s ²
----------	----------------------