

MZ140-24T-10M
MZ140 Thermal Zone Valve Actuator, 2-
Position, Normally Closed, 24Vac, 140N, 10m
Cable, IP44



Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Thermoélectrique
Série de produits d'actionneurs	MZ140
Destination du produit	Soupapes de zone
Commande	Linéaire
Type de commande	Commande manuelle avec clé allen 5/32
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC
Puissance consommée en W	2 W
Consommation moyenne au maintien en VA	2 VA CA
Signal de commande	2 positions (marche/arrêt)
Retour perte de puissance	Rappel à ressort
Longueur de course	4 Mm
Etalonnage automatique de la course	Faux
Force N	140 N
Force lbf	32 Lbf
Indicateur de position	Indicateur de course sur support
Raccordement valve	Bague d'accouplement M30 x 1,5
Longueur de fil	2 m
Fils et connexions	Bipolaire
Degré de protection IP	IP44
Température ambiante de fonctionnement	2...50 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-10...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 Cm
Largeur de l'emballage 1	10,0 Cm
Longueur de l'emballage 1	15,0 Cm
Poids de l'emballage 1	250,0 G

Durabilité de l'offre

Règlementation REACh	 Déclaration REACh
REACh sans SVHC	Oui
Directive UE RoHS	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	 Oui
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise	No
Teneur en métaux recyclés	0