

CARATTERISTICHE

- Tipo di cella - 3*AAA
- Lunghezza - 51mm
- Larghezza - 43mm
- Altezza: 14,33 mm

Batteria ricaricabile NiMH da 3,6 V RS Pro, 700mAh

Codice RS: 176-9367



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

Descrizione del prodotto

Le batterie NiMH (nichel-metallo) ricaricabili del nostro marchio RS Pro sono un'ottima aggiunta per la casa. Queste batterie ricaricabili forniscono circa il 75% della capacità delle batterie alcaline a bassi tassi di assorbimento e possono superare le prestazioni alcaline in applicazioni ad alto consumo. Anche se la durata della batteria è limitata a 5 anni o meno, le batterie NiMH possono essere ricaricate centinaia di volte, potenzialmente equivalenti a centinaia di batterie alcaline. Non è solo conveniente ma anche economico. Inoltre viene fornito con una garanzia di 6 mesi.

Specifiche generali

Chimica	NiMh
Numero di celle	3
Tipo di terminal	Piombo
Dimensioni	AAA
Applicazione	Illuminazione di emergenza; commerciale; industriale

Specifiche elettriche

Tensione nominale	3.6V
Capacità	700mAh

Specifiche meccaniche

Lunghezza	51mm
Larghezza	43mm
Altezza	14.33mm
Peso	75g

Omologazioni

Conformità/certificazioni	EN61340
----------------------------------	---------

