



PRODUCT-DETAILS

OSP250B

OSP250B FOURTH POLE



概要信息	
产品型号	OSP250B
产品ID	1SCA022770R4030
欧洲商品编号(EAN)	6417019251400
目录说明	OSP250B FOURTH POLE
详细描述	OSP250B FOURTH POLE

Material Compliance	
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	1SCC011021D0201
RoHS信息	1SCC011020D0201
RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Popular Downloads	
数据手册, 技术资料	1SCC311013C0201

说明书和手册	1SCC311012M0008
机械制图	osp250_.stp

订货信息

最小起订量	1 piece
海关关税号	85389099
原产地	Finland (FI)

尺寸

产品净宽	162 mm
产品净高	72 mm
产品净深	203 mm
产品净重	1.2 kg

包装信息

1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	162 mm
1级包装长度	203 mm
1级包装高度	72 mm
1级包装 总重	1.2 kg
1级包装 EAN	6417019251400

技术参数

额定发热电流（自由空气）(I_{th})	250 A
额定发热电流 (I_{the})	250 A
熔断器类型	BS
安装类型	Screw mounting
功率损耗	at Rated Current 13 W
额定工作电压	Main Circuit 690 V AC
特殊功能	B
端子类型	Lug terminals
拧紧力矩	30 … 44 N·m

UL/CSA适用的技术参数

拧紧力矩	30 … 44 N·m
------	-------------

认证及声明（文件编码）

符合性声明 - CE	No declaration needed
UL认证	No certification needed

分类

对象分类代码	N/A
--------	-----

ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
e级	V11.1 : 27371392
WEEE 类别	Product Not in WEEE Scope

分类

低压产品及系统 → 开关类产品 → 开关熔断器组 → Accessories for Switch Fuses

