



Koppelingen voor metalen beschermsslant met coating

- PCS-SMC compressiekoppeling met draaiend schroefdraad, IP65

Draaiend buitendraad, messing vernikkeld. Voldoet aan IP65.

Hoofdkenmerken

- meerdelige compressiekoppeling inclusief elastomeer afdichting
- uitstekende treksterkte
- het buitendraad draait om koppelingshuis, ook na het monteren van de koppeling

MATERIAAL	messing vernikkeld , Polyamide 6 (PA6)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +135 °C



HeloGuard PCS-SMC draaibare compressiekoppeling.



TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Min. boorgat	Lengte (L)	SW huis	SW draad	SW moer	Schroefdraad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
PCS12-SMC-M16	12	M16	8,6	39,0	20	20	22	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-31500
PCS16-SMC-M16	16	M16	11,5	40,9	24	24	26	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-31501
PCS16-SMC-M20	16	M20	11,5	41,0	24	24	26	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-31502
PCS20-SMC-M20	20	M20	15,3	41,8	26	26	29	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-31503
PCS25-SMC-M25	25	M25	19,1	50,7	33	29	35	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-31504
PCS32-SMC-M32	32	M32	26,0	56,9	40	38	42	13,0	2 st.	metaal (ML)	166-31505

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Koppelingen voor metalen beschermsslant met coating

- PCS-90FMC 90° compressiekoppeling, IP65

Buitendraad, messing vernikkeld. Voldoet aan IP65.

Hoofdkenmerken

- meerdelige 90° compressiekoppeling inclusief elastomeer afdichting
- excellente treksterkte

MATERIAAL	messing vernikkeld , Polyamide 6 (PA6)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +135 °C



HeloGuard PCS-90FMC 90° compressiekoppeling.



TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Min. boorgat	SW huis	SW moer	Schroefdraad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
PCS12-90FMC-M16	12	M16	8,6	20	22	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-31601
PCS16-90FMC-M16	16	M16	11,5	20	26	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-31602
PCS16-90FMC-M20	16	M20	11,5	24	26	13,0	10 st.	metaal (ML)	166-31603
PCS20-90FMC-M20	20	M20	15,3	24	29	13,0	10 st.	metaal (ML)	166-31604
PCS25-90FMC-M25	25	M25	19,1	30	35	14,0	10 st.	metaal (ML)	166-31605
PCS32-90FMC-M32	32	M32	26,0	36	42	15,0	2 st.	metaal (ML)	166-31606

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.