

ESDC80

Outils de sertissage électro-hydrauliques

NOUVELLE GENERATION d'outil plus intelligent, plus rapide et avec plus d'autonomie grâce à sa batterie Li-Ion 18,0V 5Ah.

La carte électronique embarquée pilote le fonctionnement de l'outil, arrête le moteur en fin de sertissage, enregistre les données du cycle et permet de paramétrer le type de retour piston auto ou manuel.

Nouveau système hydraulique double vitesse à efficience maximum pour encore améliorer la rapidité et l'autonomie.

Retour programmable automatique ou manuel. 2 LED : charge de la batterie / fonctionnement et entretien. Coques renforcées IP54 pour l'utilisation en conditions chantier.

Temps de cycle : 3/5s L

Autonomie : 180 à 400 sertissages avec une batterie neuve de 5.0Ah. L



Efforts (kN)	Passe de sertissage	Dimensions (mm)	Poids (kg)
80	17	350 x 72 x 310	4,8

NF C 20-130 6-300 (mm²) C8HCU...	C 6-50 (mm²) C8HCU...	HUR 16-50 (mm²) C8HCU...	ICAU 35-300 (mm²) C8E...	MJPAS (E) - JAS4R 50-150 (mm²) C8E...	MJTAS (E) - EJASE 50-240 (mm²) C8E...	Pre-insulated 6-240 (mm²) C8E...	Bare JU -146 (mm²) C8E...
Bare AAC -148 (mm²) C8E...	Mise au rond 35-240 (mm²) C8MR...						

Dernière modification : 04/25/2025