

CARATTERISTICHE

- Autoadesivo
- Installazione facile e veloce
- Bassa infiammabilità
- Finitura bianca pulita
- Temperatura d'esercizio da -20 °C a 70 °C.
- Flessibile

Canalina per pannello flessibile a taglio bianca RS Pro - scanalatura flessibile, W20 mm x D20mm, L500mm, polipropilene

Codice RS: 598-608



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti.

La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

La canalina flessibile in polipropilene viene fornita in bianco, garantendo una finitura clinica pulita in qualsiasi area di lavoro. La parte posteriore piatta adesiva consente di organizzare i cavi senza causare danni permanenti all'area su cui verranno applicati, il che consente anche un'installazione semplice ma efficace. La nostra canalina ha una forma rotonda con bassa infiammabilità, è autoestinguente in conformità a UL94-V1 e senza alogeni. La base è dotata di scanalature aggiuntive per accettare ulteriori fissaggi, se necessario, rendendo questa canalina perfetta per tutte le esigenze di gestione di cavi e accessori.

Specifiche generali

Tipo di catena/canalina	Canalina per pannello flessibile scanalata
Materiale	Polipropilene
Colore	Bianco
Comportamento al fuoco	Ignifugo, senza alogeni, bassa densità di fumo, autoestinguente
Tipo di fissaggio	Autoadesivo
Applicazioni	Uffici e spazi di lavoro interni, a varie lunghezze, officine elettriche, scuole, ospedali, hotel e ovunque con i clienti che camminano tra i cavi

Specifiche meccaniche

Lunghezza	500mm
Larghezza	20mm
Profondità	20mm
Tipo di asola	Flessibile

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura d'esercizio: -

- Da -20 °C a 70 °C.

Omologazioni

Standard soddisfatti

UL 94 V-1

