

PREVOST FILTRATION - KOMBINATIONEN VON EINHEITEN

Vierfachblock - Filter, Regler, Öler mit
Handventil und Trockenauslass



Max. Betriebsdruck

10 bar

Filterung (µm)

25.00

Art. Nr	IG	Durchfluß bei 6 bar (l/min) (ΔP= 1.00 bar)		Nettogewicht (Kg)
ATU VBD2585100	G1/8	400	0.5 / 8.5	0,79
ATU VBD2585101	G1/4	700	0.5 / 8.5	0,79
ATU VBD2585102	G3/8	2000	0.5 / 8.5	3,046
ATU VBD2585103	G1/2	3300	0.5 / 8.5	2.55