

DP-UKK 3-MSTB-5,08 - Distanzplatte



2770600

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2770600>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Distanzplatte, zum Ausgleich von Stockwerksversetzungen, Rastermaß: 5,08 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 50 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2770600
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1Z1X
GTIN	4017918067984
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,748 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,684 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

DP-UKK 3-MSTB-5,08 - Distanzplatte



2770600

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2770600>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Trennplatte
Produktfamilie	DECKEL + RZ + DP
Polzahl	1
Rastermaß	5,08 mm

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Breite	2,5 mm
Höhe	50 mm
Rastermaß	5,08 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20 % ... 90 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

DP-UKK 3-MSTB-5,08 - Distanzplatte



2770600

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2770600>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DP-UKK 3-MSTB-5,08 - Distanzplatte



2770600

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2770600>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de