



Hilfsmodul iACT24 für Fernschalten
iCT mit Ti24-SPS-Schnittstelle, 24V
DC

A9C15924

EAN Code: 3606480430619

Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Zusatzrüstung für Steuerung und Anzeige
Kurzbezeichnung des Geräts	iACT24
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Schließer
Signalkreisspannung	24 V DC: -20 - +20 % 0,002 - 0,1 A
Steuerkreisspannung	230 V AC 50/60 Hz gewartet >= 200 ms 24 V DC fallende Flanke 24 V DC ansteigende Flanke
Steuerungstyp	Fernsteuerung
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC bei 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Befestigt, links an CT
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Unten: ja Oben: NEIN
9-mm-Raster	2
Höhe	81 mm
Breite	18 mm
Tiefe	68 mm
Farbe	Weiß
Überspannungskategorie	III
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	440 V
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen	10 ms
Unterspannungsverhalten	Keine Öffnung bei Verlust von 24 V DC
Normen	IEC 60947-1 Anhang S
Konformitätskennzeichen	CE
elektrische Lebensdauer	250000 Zyklen entspricht IEC 60947-5-1
Anschlüsse - Klemmen	Steuerkreis: Tunnelklemmen 2 cable(s) 2,5 mm² flexibel Steuerkreis: Tunnelklemmen 2 cable(s) 1,5 mm² fest Hilfsspannungsversorgung: Tunnelklemmen 2 cable(s) 2,5 mm² flexibel Hilfsspannungsversorgung: Tunnelklemmen 2 cable(s) 1,5 mm² fest Steuerkreis: Federzugklemme Ti24 2 cable(s) 0,25...0,75 mm² flexibel Steuerkreis: Federzugklemme Ti24 1 cable(s) 0,5...1,5 mm² flexibel

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Drahtabsolierungslänge	Steuerkreis: 10 mm für unten Verbindung Hilfsspannungsversorgung: 10 mm für unten Verbindung Steuerkreis: 10 mm für oben Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment	Steuerkreis: 1 Nm unten Hilfsspannungsversorgung: 1 Nm unten
Produktkompatibilität	ICT 230/240 V 50 Hz With PLC ICT 220 V 50 Hz Acti 9 Smartlink ICT 220/240 V 50 Hz
Marktsegment	Gebäude Kleingewerbe
Kompatibilitätscode	IACT24

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60439-1
Tropentauglichkeit	2 entspricht IEC 60947-5-1
Relative Luftfeuchtigkeit	93 % bei 40 °C entspricht IEC 60068-2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,700 cm
VPE 1 Breite	7,600 cm
VPE 1 Länge	8,600 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	84,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	108
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,546 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
------------------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
SCIP-Nummer	Da760509-96fa-4194-b786-23702d60b14a
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

