

M12 BLDDRC-402C

M12™ PERCEUSE VISSEUSE COMPACT BRUSHLESS

- Conception extrêmement compacte avec seulement 137 mm de longueur, parfait pour une utilisation dans des espaces restreints
- 40 Nm de couple fournit un excellent rapport puissance/taille
- Mandrin robuste de 10mm pour un changement d'embout rapide et une bonne rétention des embouts
- Embrayage mécanique avec 13 réglages de couple
- Jauge d'autonomie et éclairage LED
- Le moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



REDLITHIUM™



Capacité mandrin (mm)	10
Capacité acier (mm)	10
Diamètre de perçage max avec une scie cloche (mm)	40
Diamètre de perçage max avec une mèche bois (mm)	32
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1,550
Réf	4933499688