

## Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss und drehbarem Gewindeanschluss



### Technische Daten

**Max. Betriebsdruck** : 8 bar

**Temperatur** : -15°C bis +70°C

**Werkstoff** : Polyurethan

**Weglassen** : Kratzschutz

**Ausgestattet mit** : Anschluss mit Teflon vorbeschichtet

Blau

AG BSPT	Ø Innen./Außen. (mm)	Durchmesser Spirale (mm)	Max. Länge (m)	Min. Länge (m)	Art. Nr
R 1/4	5 x 8	42	2	0,18	<b>PUS 52</b>
R 1/4	5 x 8	42	4	0,4	<b>PUS 54</b>
R 1/4	5 x 8	42	6	0,6	<b>PUS 56</b>
R 1/4	5 x 8	42	8	0,8	<b>PUS 58</b>
R 1/4	6,5 x 10	52	4	0,4	<b>PUS 64</b>
R 1/4	6,5 x 10	52	6	0,55	<b>PUS 66</b>
R 1/4	6,5 x 10	52	8	0,8	<b>PUS 68</b>
R 1/4	6,5 x 10	52	10	0,95	<b>PUS 610</b>
R 3/8	8 x 12	65	4	0,4	<b>PUS 84</b>
R 3/8	8 x 12	65	6	0,65	<b>PUS 86</b>
R 3/8	8 x 12	65	8	0,72	<b>PUS 88</b>
R 3/8	8 x 12	65	15	1,35	<b>PUS 815</b>