

MODULO IN TERMOFORMATO ASSORTITO (25 PZ)

519/607CA

PROMO



Dettagli famiglia

Codice

LxPxH mm

Peso kg

U05190810

415x188x45

4,7

Composizione

Articolo

Pezzi

Misure



236 1/2 - Prolunghe

2

125-250



**237 A 1/2 - Cricchetto reversibile
certificato IP51**

1

-




Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	239 1/2 N - Manovella con impugnatura girevole	1	-
	240 1/2 N - Leva a T con attacco quadro scorrevole	1	-
	241 1/2 - Snodo cardanico	1	-
	519/607CV - Modulo in termoformato vuoto	1	-
	235 1/2 N - Chiavi a bussola con bocca poligonale	19	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.