



## Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS2AH
Produkt oder Komponententyp	Drehantrieb
Grifffarbe	Schwarz
Farbe der Grifffrontplatte	Grau

## Zusatzmerkmale


Typ des Steuergriffs	Außen, Frontseite
Beschriftung	O-I
Verriegelung des Drehgriffs	Mit
Produktkompatibilität	GS
Nennstrom [In]	125 A 200 A 160 A 100 A 315 A 400 A 250 A
Produktgewicht	0,24 kg

## Montage

Normen	IEC
Schutzart (IP)	IP55

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform
	 <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>

REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar  <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------