

# P-SS-ZB 100 - 快速标记条支架

1013737

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013737>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



型材，自黏式，用于安装SS-ZB标签，UC-EMP，UCT-EMP，长度：1 m

## 优势

- 自粘式标记架，按米供货，按照客户需要长度进行切割
- P-SS-ZB 100尤为适用于安装UC-EMP ...、UCT-EMP ...
- 在标准设备表面拥有很强的粘力和优化的抓握力

## 商业数据

订货号	1013737
包装单位	10 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BG241A
产品关键代码	BG241A
目录页面	页码350 (C-3-2019)
GTIN	4017918013929
单件重量（含包装）	35 g
单件重量（不含包装）	22.22 g
原产地	SE

# P-SS-ZB 100 - 快速标记条支架

1013737

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013737>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	标记条支架
------	-------

### 尺寸

宽度	10.9 mm
长度	1000 mm

### 文本框

文本框宽度	1000 mm
文本框高度	10.5 mm

### 材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PVC
材质	不含硅酮

### 环境和真实条件

#### 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果	已通过测试
规格	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
结果	已通过测试
周期	96 h
测试温度	80 °C

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-15 °C ... 80 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 % (建议使用原始包装, 保存在干燥阴凉处)
储存寿命	2 年

### 安装

安装类型	背胶固定
------	------

# P-SS-ZB 100 - 快速标记条支架

1013737

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013737>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

### ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# P-SS-ZB 100 - 快速标记条支架

1013737

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013737>



## 产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)