

紧凑插针母线，10mm² N (颜色 蓝色) 1 极小型断路器 1/N 接触保护 颜色 蓝色 1M 可切割



版本	
产品品牌名称	SENTRON
一般技术数据	
相数	1
电力	
持续电流 / 测定值	63 A
主电路	
工作电压 / 测定值 / 最大值	230 V
适应性	
联合作用的适宜性	
<ul style="list-style-type: none"> 带辅助开关的设备 带 N 导线的设备 	<p>不</p> <p>是的</p>
产品详细信息	
产品特点 / 电气绝缘	是的
数	
设备数量 / 适于安装	60

连接

电气连接规格	螺柱
--------	----

机械设计

部件尺寸	1 mm
高度	10.5 mm
长度	1 006 mm
净重	143 g

证书

Declaration of Conformity



EG-Konf.

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5ST3787-0>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5ST3787-0>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3787-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>