

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Ovalis - Plaque de finition - 2 postes Vertical - entraxe 71mm - Sauge

S320724A

**Statut commercial:** Commercialisé

### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme                         | Ovalis               |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition   |
| Sens de montage               | Vertical             |
| Entraxe                       | 71 mm                |
| Nuance de la couleur          | Sauge (Pantone 5645) |
| Type d'emballage              | Film plastique-boîte |
| Conditions d'utilisation      | Intérieur            |
| Type de cadre                 | Double               |
| Nombre de postes              | 2 postes             |

### Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Montage de l'appareil           | Affleurant  |
| Mode de fixation                | Clipsable   |
| Finition de la surface          | Mat   |
| Traitement de surface           | Peint   |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque de finition   |
| Hauteur                         | 158 mm  |
| Largeur                         | 87 mm   |
| Profondeur                      | 10 mm   |
| Poids du produit                | 0,01891 kg  |
| Tenue aux chocs IK              | IK04  |
| Degré de protection IP          | IP21 D  |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
|----------------------------------|------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>Certifications du produit</b>              | Aenor: 030/2205<br>LCIE: NF012_3187<br>N<br>NF   |
| <b>Température ambiante de fonctionnement</b> | 5...45 °C  |
| <b>Normes</b>                                 | UNE 20315-1-1<br>EN 60669-1<br>NF C 61-314<br>2006/95/EEC  |
| <b>Caractéristique d'environnement</b>        | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 0,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 16,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 24,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 12,500 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 12,500 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 18,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 305,000 g |
| Type d'emballage 3             | S02       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 40        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 1,516 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

## **Use Better**

### **Matières et Substances**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Emballage avec carton recyclé | Non |
| Emballage sans plastique      | Non |

## **Use Again**

### **Réemballer et réusiner**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises  |
| Reprise                    | No  |
| DEEE                       | Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |

# Fiche technique du produit

S320724A

Image of product / Alternate images

## Alternative

---



# Fiche technique du produit

S320724A



# Fiche technique du produit

S320724A



# Fiche technique du produit

S320724A

