

CARACTERÍSTICAS

- Impedancia de 75 ohmios
- Revestimiento negro resistente
- Latiguillo de alto rendimiento
- Conectores BNC macho a macho estándar en ambos extremos

Cable coaxial RS Pro macho BNC a macho BNC RG59, 75Ω

Código RS: 426-2117



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

La Marca de confianza RS Pro presenta una gama de cables coaxiales de alta calidad. Fabricados con componentes estándar de la industria, estos cables flexibles se han diseñado para transportar señales a largas distancias y son fáciles de instalar, lo que los convierte en una solución fantástica para conexiones a sistemas de red.

Estos cables RG59 se utilizan habitualmente para conexiones de señal de RF y vídeo de baja potencia.

Variedad de longitudes de cable disponibles en esta gama. 2m ([2843821](#)), 500mm ([4262044](#)), 5M ([4262117](#)) y 1m ([2843815](#))

Especificaciones

Tipo coaxial	RG59
Conector A	BNC macho
Conector B	BNC macho
Terminado/Sin terminación	Terminado
Color de la funda	Negro
Aplicaciones	Conexión de transmisores y receptores de radio con sus antenas, conexiones de red de ordenadores (Internet) y alimentación de señales de satélite a través del televisor.

Especificaciones

Impedancia característica	75 Ω
----------------------------------	-------------

Especificaciones mecánicas

Longitud	5m
Forma del cable	Coaxial

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones

EN61340

