



PRODUCT-DETAILS

E2.2B 1600 Ekip Hi-Touch LSI 3p F HR

E2.2B 1600 Ekip Hi-Touch LSI 3p F HR



概要信息	
产品型号	E2.2B 1600 Ekip Hi-Touch LSI 3p F HR
产品ID	1SDA070988R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644748388
目录说明	E2.2B 1600 Ekip Hi-Touch LSI 3p F HR
详细描述	C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2B 1600 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/HI-TOUCH-LSI R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1902 9AKK108468A1909

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	44363055-6fb1-46c6-9be3-e1628de9165f Italy (IT)
简化的SCIP	71eafdc9-bb23-4592-8899-245b1dafa8b9 Germany (DE) fc7e5b50-2a7c-4e1e-ba9a-c16329eb0b29 Czech Republic (CZ) 63c2c829-e9f1-465e-8c28-4ffac282708d Poland (PL) 9e7b684e-4bc5-4937-82da-db705930bad7 Poland (PL) 51ad3278-d6f1-48cf-a62a-0ec31259d229 Sweden (SE) 4be99ed8-47c5-4840-9425-60d6dae39cc6 Portugal (PT) 36d8d155-141c-4cac-a6dc-8f42cfdbf3f6 Belgium (BE) 53275218-10eb-4107-bc2a-059f3ceb80b2 Spain (ES) 7344b06f-6215-4f1d-9e9d-360a8949b5b6 Hungary (HU) fb67eaa8-336b-46c4-8917-ac687f1deb20 Poland (PL) 8ddd4e2c-8345-4034-85a0-ac9ceff4f6f8 Norway (NO) 152554ce-5813-4fe5-bbb5-2a1d425087f9 Belgium (BE) 0807f0d9-b28d-4b62-a450-7481a231ff90 Sweden (SE) 6a873a37-a47e-42b6-b192-2ed2fc2ee680 Greece (GR) 59ed8690-64c8-42e2-89d5-0bbbcbfd866a3 France (FR) 2fbd43cf-16f9-45a5-b2f5-1f3afa07f707 Finland (FI) 3b418f88-b5b2-41cb-90b1-08880e4a9a02 Netherlands (NL) 0f8e4da1-f173-4bf3-8a59-d7a5bbfb3d26 Bulgaria (BG) 5204d293-1333-44b4-af82-2c7a059f9969 France (FR) 0273eb6b-4ce6-4a1d-b077-c1a42622d8bf Croatia (HR) a03c2764-1fc1-43c8-9c73-3bfb0a9fc9f0 Germany (DE) 22e20f5a-efcd-469b-9a63-29a4e084cb5e Germany (DE) e4f093ef-f21f-4f26-94b4-60cd8653cc79 Estonia (EE) 5f0f902f-acaf-48a8-b042-0a2b949f18d6 Denmark (DK) dc391e8e-1568-4358-a75f-8fda8d1f1149 Germany (DE) 043808e6-c66b-438f-aa8a-3ee6a50596c3 Germany (DE) 25e1d9bd-031d-490a-ab60-999af3543519 Hungary (HU)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息

当地订购代码_USCON	Z2BSEJBJ200A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644748388
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸

产品净宽	276 mm
产品净高	371 mm
产品净深	270 mm
产品净重	41 kg

包装信息

1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	515 mm
1级包装高度	610 mm
1级包装长度	515 mm

1级包装 总重	46 kg
1级包装 EAN	8015644748388

其他信息

产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	F
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0083

技术参数

电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 12000 cycle Ue = 500 ... 690 V 10000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	25000 cycle 60 cycles per hour
极数	3P
功率损耗	136 W
额定电流 (I _n)	1600 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 42 kA (230 V AC) 42 kA (380 V AC) 42 kA (400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA
额定运行短路分断能力, 以I _{cu} 的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 42 kA for 3 s 42 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (525 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA
额定持续电流 (I _u)	1600 A
额定电压 (U _r)	690 V
推荐的螺丝刀	Main Circuit M12
脱扣器	Ekip Hi-Touch LSI
脱扣器类型	EL
短路性能等级	B
标准	IEC
壳架等级	E2.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V
端子连接类型	Rear flat Horizontal
端子类型	Bolt
拧紧力矩	70 N·m

认证及声明（文件编码）	
ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证（本安）	No certification needed
数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5902
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH001000R0100
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH001000R0006
说明书和手册（第2部分）	1SDH001316R1002

分类	
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类
低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

