

## Produktinformation

# 81 11 250

## Siphon- und Connectorenzange "SpeedGrip"

Siphon- und Connectorenzangen

DIN ISO 8976



**Jetzt mit mehr Grip: erhöhte Haftung am Werkstück durch Zwei-Komponenten-Kunststoffeinsätze**

- Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser bis 75 mm
- Für Connectoren, Ölfilter, Kunststoffrohre und Siphons
- Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern
- Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z. B. Cannon-Rundsteckverbinder)
- Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstützen und von Filterpatronen
- 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk, bis zu Ø 75 mm
- Ergonomische Schenkelgeometrie
- Wechselbare Greifbacken mit Zweikomponenten-Kunststoffeinsatz mit einer harten Trägerkomponente (rot) und einer weichen Haftungskomponente (blau)
- Mit auswechselbaren Kunststoffbacken für empfindliche Oberflächen; bis Ø 75 mm
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



### Allgemein

Artikel-Nr.	81 11 250
EAN	4003773078470
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	370 g
Abmessungen	250 x 62 x 17 mm
Norm	DIN ISO 8976

### Technische Attribute

Kapazität Spannbereich (Durchmesser)	Ø 10 – 75 mm
Einstellpositionen	25

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002211
ETIM 6.0	EC002211
proficl@ss 6.0	EAD318c001
UNSPSC 13.1	27112112

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten