

Bubblemat

Tapis bullé en caoutchouc nitrile ou naturel

- Tapis antifatigue, assurant un grand confort disponible en deux versions
 1. Tapis bullé (100% caoutchouc naturel).
 2. Tapis bullé nitrile (75% caoutchouc naturel, 25% caoutchouc nitrile).
- Version avec ajout de nitrile assure la résistance aux huiles et substances chimiques.
- Surface bullée en relief stimule la circulation sanguine lors de la marche.
- Tapis disponible en deux dimensions ou en systèmes modulaires pour pose sur grandes surfaces



Spécifications techniques

Matériel:	(100% caoutchouc naturel) et d'autres produits chimiques en caoutchouc approuvés utilisés dans l'industrie du caoutchouc.
Fini de Surface:	Forme de bulle
Hauteur du Produit:	14mm
Température Opérationnelle:	-30 ° C à + 50 °
Résistance aux Produits Chimiques:	Résistant à l'eau et la plupart des acides doux
Résistance à l'Environnement:	Utilisation principalement dans les régions sèches
Applications Typiques:	Idéal pour les zones de production de la fabrication où les employés sont debout dans des positions statiques
Méthode d'Installation:	Les composants individuels s'emboîtent ensemble pour couvrir toute longueur voulue ou terminer les tapis individuels avec bord biseauté tout le long
Méthode de Nettoyage:	Utiliser un tuyau à haute pression (ne pas dépasser 60 psi) pour enlever la saleté et les débris sur les tapis. Pour de meilleurs résultats, utiliser un détergent doux (pH 4,0-9,0) pour nettoyer les tapis. Ne pas utiliser de la vapeur ou produits de dégraissage ou produits chimiques caustiques. Ne pas frotter mécaniquement les tapis.
Performance du Produit:	30 BNP, Selon ASTM E304
Pays d'Origine:	Sri Lanka

Dimensions	Noir	Nitrile	Poids
0,6 m x 0,9 m (tous les bords biseautés)	BF010001	BF010001N	6,35 kg
0,9 m x 1,2 m (tous les bords biseautés)	BF010002	BF010002N	10,50 kg
0,6 m x 0,9 m (clips aux extrémités)	BF010003	BF010003N	6,35 kg
0,6 m x 0,9 m (clips dans la partie médiane)	BF010004	BF010004N	6,35 kg

Dimensions	Safety	Poids
0,6 m x 0,9 m	BF010701	5,00 kg
0,9 m x 1,2 m	BF010702	11,00 kg
0,6 m x 0,9 m (clips aux extrémités)	BF010703	5,00 kg
0,6m 0,9m x (clips dans la partie médiane)	BF010704	11,00 kg
0,9m x 1,2m (clips aux extrémités)	BF010705	11,00 kg
0,9m x 1,2m (clips dans la partie médiane)	BF010706	11,00 kg

