



# Einschnittgewindebohrer DIN 352

## Short Machine Taps DIN 352

**EVENTUS**  
by EXACT

EB 1

M3 - M12

M

HSS

### Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl  
DIN 352 • Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H

### Anwendung

Zum Schneiden von Gewinden.

### Technical Information

HSS = High-speed-steel  
DIN 352 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

### Application

For cutting threads.

| No.  | M                 | M3 – M12   | i   | CODE  |
|------|-------------------|--|-----|-------|
| EB 1 | metrisch / metric | <b>Einschnittgewindebohrer Satz, 16-teilig</b>   <b>Short Machine Taps Set, 16 pieces</b><br>Je 2 x : M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12<br>+ Windeisen   Tap wrenches 1 1/2<br>+ Werkzeughalter   Tool Holder 1 | HSS | 20331 |