

Hauptmerkmale

Baureihe	Odace
Baureihe	Odace
Produkt- oder Komponententyp	Lautsprecherbuchse
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Verpackungstyp	Paint cover
Menge pro Satz	Satz à 5

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Steckdosen	1
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Farbton	Cobalt blue
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Oberflächenbehandlung	Unbehandelt
Anzahl der Klemmen	2 schraubenlose Klemmen
Anzahl der Schleifenklemmen	1
Klemmverbindungskapazität	4 x 1,5-4 x 2,5 mm ² für fest Kabel(n) 4 x 1,5-4 x 2,5 mm ² für verseilt Kabel(n) 4 x 1,5-4 x 2,5 mm ² für flexibel Kabel(n)
Drahtabsolierungslänge	12 mm
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: centre plate PBT (Polybutylenterephthalat) GF30: support frame PA (polyamide) 6 GF20 FR: Gehäuse
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	47,2 mm
Einbautiefe	19,9 mm
Produktgewicht	0,029 kg
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...35 °C
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IK)	IK04

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	 Ja