

MERKMALE

- **Edelstahlbügel**
- **Stiftdurchmesser von 5 mm bis 16 mm**
- **Backenbreite von 10 mm bis 35 mm**
- **Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen Rost oder Verschmutzung nicht akzeptabel sind**

RS Pro Bow Bügel, Edelstahl, 0,4 t

RS Best.-Nr. 312-3572



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne eine zu zahlen Premium-Preis

Produktbeschreibung

RS PRO-Edelstahlschäkel sind wichtige Komponenten für den Einsatz beim Heben von schweren Geräten und Gegenständen. RS PRO bietet in diesem Bereich vier Optionen mit Betriebslasten von 0,12 t bis 1 t. Jeder Schäkel ist aus langlebigem und hochwertigem Edelstahlmaterial gefertigt, das eine perfekte Verbindung zu Hebegurten oder Seilen gewährleistet und eine hervorragende Zuverlässigkeit bietet.

Allgemeine

Bügelausführung	Bügelbügel
Stifttyp	Schraubstift
Sichere Arbeitslast	0,4
Material	Edelstahl
Anwendung	Seilschlaufen, Mittel bis schwere Hublasten, Industrielle Kranverzurrungen an Bord großer Schiffe, Kommt nur in persönlichen Sicherheitsausrüstung wie Kletter- und Bergsteigergurten zum Einsatz

Mechanische

Schäkeldurchmesser	10mm
Backenbreite	20mm
Stiftdurchmesser	10mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Zugelassen für den Einsatz bei	-40 °C bis 204 °C.
---------------------------------------	--------------------

Zulassungen

Normen erfüllt	BS EN 13889-2003 und BDQ RR-C-271D, Typ IVA
-----------------------	---

