



Peli protector cases - Protection transport cases - 1660 case



Binnenafmetingen :

71.5 x 50.1 x 44.7 cm (28" x 20" x 18")

Deze koffer heeft interne wiel- en/of handgriepuimtes die de bruikbare ruimte verkleinen. Gelieve dit na te kijken voor elke toepassing.

Water- en stofdicht, en drukbestendig

Eenvoudig te openen tweestapsluitingen

Open celkern met stevig wandontwerp - sterk, licht

O-ringafdichting

Automatisch drukegalisatieventiel

Grote, neerklapbare handvaten voor opheffen met 2 personen

Roestvrij stalen structuur en hangslotbeschermers

3 lagen pluischuim Pick 'N' Pluck

Gepersonaliseerd naamplaatje beschikbaar

Onvoorwaardelijke garantie

Uittrekbare handgreep

4 stevige wielen uit polyurethaan met roestvrij stalen lagers



Zwart

Peli protector cases - Protection transport cases - 1660 case SPECIFIKATIES

Buitenafmetingen (L x W x D)	Binnenafmetingen (L x W x D)
80 x 58.1 x 48.2 cm (32" x 23" x 19")	71.5 x 50.1 x 44.7 cm (28" x 20" x 18")

Deze koffer heeft interne wiel- en/of handgriepuimtes die de bruikbare ruimte verkleinen. Gelieve dit na te kijken voor elke toepassing.

Dekseldiepte	Bodemdiepte	Totale diepte
8.9 cm (4")	35.9 cm (14.12")	44.7 cm (17.62")

Dekseldiepte	Bodemdiepte	Totale diepte
8.9 cm (3.50")	35.9 cm (14.12")	44.7 cm (17.62")

Gewicht met schuim	Gewicht zonder schuim	Max. drijfvermogen
19.1 kg. (42.11 lbs.)	15.5kg (34.17 lbs.)	158.8 kg (350.1 lbs.)

Temperatuurbereik	Aantal wielen	Uittrekbare handgreep
-23 / 99° C (-10 / 210° F)	4	Yes

Gepersonaliseerd naamplaatje mogelijk

Materials

Behuizing	Sluiting	O-ring lid	Pinnen
Polypropylene	ABS	PolymerStainless Steel	

Schuim	Aftapinrichting	Aftapventiel	Aftaporing
1.3 lb Polyurethane	ABS	3 Micron Hydrophobic Non-Woven PET	70 Shore Nitrile

Configuratie

Cat. nr.	Beschrijving
1660EU	Peli protector cases - Protection transport cases - 1660 case

Peli protector cases - Protection transport cases - 1660 case Accessoires

Cat. nr.	Beschrijving

1660EU Case Certificaten

- IP67(1 meter onderdompeling gedurende 30 minuten)
- Def Stan 81-41/STANAG 4280