



La nouvelle gamme de balance de préparation Astro offre des caractéristiques idéales pour une variété d'environnements alimentaires y compris les industries de services et de transformation alimentaires. Le châssis de l'Astro est constitué d'acier inoxydable facile à nettoyer et s'intègre à la plupart des cuisines professionnelles, des cafés, des entreprises et des chaînes de restauration et des laboratoires de recherche alimentaire. Les grands chiffres de l'écran LCD passent du vert au rouge pour alerter l'utilisateur. Les touches codées en couleur permettent d'accéder rapidement aux unités de pesage (g, oz et lb). L'Astro est facile à utiliser, compacte et portable, fonctionnant sur piles ou avec un adaptateur secteur fourni.

Le design élégant de l'Astro est compact et facile à nettoyer entre les tâches de pesage



Caractéristiques

- Ecran LCD lumineux rétro-éclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Touches codées en couleur facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Grand plateau de pesée en inox gradué 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Construction robuste en acier inoxydable pour une durabilité ultime
- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Fonctionne avec adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses)
- L'indicateur de batterie faible avertit l'utilisateur lorsque les piles doivent être remplacées

Applications

- Pesage

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur

Modèle	ASC 2001	ASC 4000	ASC 8000
Capacité	2000g	4000g	8000g
Précision	0.1g	0.5g	1g
Reproductibilité (S.D)	0.2g	1g	2g
Linéarité (+/-)	0.2g	1g	2g
Taille du plateau	160x180mm		
Unités de pesage	g, lb, oz, lb:oz		
Temps de stabilisation (sec)	2		
Calibrage	Calibrage externe		
Affichage	LCD avec des chiffres de 18mm de haut		
Alimentation	Adaptateur 6VDC 500mA / 2 piles AAA		
Température d'utilisation	0° à 40°C		
Boîtier	Inox		
Dim. totale	212x167x66mm (lpxh)		
Poids net	1.3kg		

Fourni par