

Serie A : Traglast 0,4 kg - 3 kg


Technische Daten

Temperatur : +5°C bis +60°C

Werkstoff : Körper : Aluminium
Kabel : Edelstahl

Anwendungen : Arbeitsplätze,
Montage, Verpackung

- Federspannung über Rändelrad
- Befestigung der Last an drehbarem Karabinerhaken



A (mm)	B (mm)	Länge (Kabel (m))	Mindest-Belastung (kg)	Max. Belastung (kg)	Gewicht (kg)	Art. Nr
282	55	1,6	0,4	1	0,57	BAL 0410A
282	55	1,6	1	2	0,6	BAL 1020A
282	55	1,6	2	3	0,74	BAL 2030A