

MERKMALE

- **Leichter als Metallschrauben**
- **Robust und langlebig**
- **Korrosionsbeständig**
- **Isoliereigenschaften**
- **Kann unregelmäßigen Oberflächen entsprechen**

600-teiliger Nylonschrauben-Schraubensatz, M3, M4, M5

RS Best.-Nr. 524-095



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieses gemischte Schraub- und Schraubensortiment von RS Pro stammt von der bewährten Marke und enthält eine gemischte Vielzahl von Nylonschrauben mit Flach- und Käsehepfen und einem Schlitzantrieb sowie Nylonmuttern und -scheiben. Nylon mag wie ein eigenartiges Material für Schrauben erscheinen, aber diese Befestigungselemente sind häufiger als man erwarten kann, da sie leicht und dennoch Durable und korrosionsbeständig sind. Sie sind besonders nützlich in unregelmäßigen Oberflächen, da das Nylon diese Variationen aufnehmen kann.

Allgemeine

Anzahl der Teile	600
Schraub-/Bolzenausführung	Kopfschraube
Kopfform	Käse, flach
Antriebstyp	Schlitz
Inhalt des Kits	Schlitz-CSK M3, Schlitzkäse M3, Schlitz-CSK M4, Schlitzkäse M4, Schlitz-CSK M5, Schlitzkäse M5
Anwendungen	Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Elektronik und Schaltkreise, schwere kommerzielle Maschinen, einige Kfz-Teile, tragbare Geräte

Mechanische

Schrauben-/Bolzenlängen	6 mm bis 25 mm
Gewindegröße	M3, M4, M5
Material	Nylon
Oberfläche	Einfach
Schraube/Schraubenlänge am längsten	25mm
Schraube/Bolzenlänge - Kurztest	6mm

