

### Hauptmerkmale

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Baureihe                     | Mureva Stil       |
| Produkt- oder Komponententyp | Schlüsselschalter |
| Gerätedarstellung            | Mechanismus       |
| Farbton                      | Grau (RAL 7016)   |
| Menge pro Satz               | Satz à 1          |

### Zusatzmerkmale

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gehäusevariante                     | Einbau<br>Oberfläche                                   |
| Typ der Technologie                 | Elektromechanisch                                      |
| [UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung | 230 V AC 50/60 Hz                                      |
| Bemessungsstrom                     | 3 A                                                    |
| Schalterfunktion                    | 3 Stellungen                                           |
| Schlüsselabzugposition              | Mitte                                                  |
| Einsatzbedingungen                  | Innen/außen                                            |
| Material                            | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)<br>PP (Polypropylen) |
| Befestigungsmodus                   | Durch Schrauben                                        |
| Höhe                                | 71 mm                                                  |
| Breite                              | 71 mm                                                  |
| Tiefe                               | 72 mm                                                  |

### Montage

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Gütesiegel                       | EAC<br>CE                                         |
| Schutzart (IP)                   | IP55                                              |
| Schutzart (IK)                   | IK08                                              |
| Flammenfestigkeit                | Selbstlöschend 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -5...40 °C                                        |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25...55 °C                                       |

### Nachhaltigkeit

|                            |                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung           |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie         | Konform mit Ausnahmen                                                                                                        |
| Mercury free               | Ja                                                                                                                           |
| RoHS exemption information |  <a href="#">Ja</a>                       |
| RoHS-Richtlinie für China  |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a> |