Produktdatablad

Registersystem VARIO® TABLE 10

Artikel nr.	557000	**Antal salgsenheder**	1 Set
Farve	Assorted colours	**Salgsenhed EAN**	4005546502588
Emballageenhed	1 Sæt	**Emballagevægt (brutto)**	2087.7 G
Basis EAN	4005546502588	**Oprindelsesland**	DE





Logoer og udmærkelser

5 YEAR GUARANTEE
DURABLE.EU

Stahl

Produkt beskrivelse

- Komplet registerlommesæt til bord
- Bordstander med 10 SHERPA®-registerlommer i A4-format
- Registerlommer af polypropylen med farvede profilrammer og refelksionssvag folie, der er egnet til scannere
- Inkl. faner med blanke indstik til markering af registerlommerne
- Robust bordstander i pulverlakeret stål, særlig god stabilitet pga. L-form
- Praktisk tapmekanisme, som sikrer nem udskiftning af tavlerne
- Variant med farveinddeling (-00) med 2 registerlommer i hver af farverne sort, rød, gul, grøn, mørkeblå
- 5 års garanti

Produkt detaljer

Udvendig brede (mm)	390

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · **Fax** +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 0091005181

Registersystem VARIO® TABLE 10

Udvendig højde (mm)	405
Udvendig dybde / længde	370 mm
Påfyldningsmængde / påfyldningsmængde til	10 Display panel(er)
Format / Format til	A4
Orienteringsformat	Høj format
Brand	DURABLE
Lomme Indvendig bredde (mm)	210
Lomme Indvendig højde (mm)	297
Lomme inkluderet	Ja
Vrid / drejelig	Nej
Justerbar læsevinkel	Nej
Kan udvides	Nej
Åbning til dokumenter	Topåbning
Inklusive blanke etiketter	Ja
Skridsikker / Stabil	Skridsikker / stabil
Antibakteriel	Nej
Garanti	5 år
Produkt funktioner med dokumentet	Kan scannes, ikke-reflekterende
Type beslag / stativ	Bordholder

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · **Fax** +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181