

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Linergy-TR Aderendhülsen, Bezeichnungsband, für aufrastbare Bezeichnungsschilder,(100Stück)

AR1SC01

EAN Code: 3389110569049

### Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts DZ5

### Zusatzmerkmale

AWG-Messgerät AWG 14 - AWG 2

Produktbestimmung Aderendhülse

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Höhe 0,200 cm

VPE 1 Breite 2,300 cm

VPE 1 Länge 7,000 cm

VPE 1 Gewicht 0,100 g

VPE 2 Art BB1

VPE 2 Menge 100

VPE 2 Höhe 2,000 cm

VPE 2 Breite 12,000 cm

VPE 2 Länge 15,000 cm

VPE 2 Gewicht 20,000 g

VPE 3 Art S01

VPE 3 Menge 3000

VPE 3 Höhe 15,000 cm

VPE 3 Breite 15,000 cm

VPE 3 Länge 40,000 cm

VPE 3 Gewicht 803,000 g

### Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung 18 Monate

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.



Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data >](#)

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >](#)

## Use Better

### Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
<a href="#">EU-RoHS-Richtlinie</a>	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Halogengehalt Leistung	Halogenfreie Kunststoffteile

## Use Again

### Reproduktion

Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No