

Cric rouleur, 10 t

Description

- Capacité de charge : 10 t
- Hauteur de levée maximum : 525 mm
- Hauteur minimum de prise sous caisse : 160 mm
- Dispositif de montée rapide au pied
- Poignée réglable 3 positions 90, 135, 180 degrés
- Valve de surcharge
- Conformité CE Norme EN1494+A1

Normes & certifications : EN 1494, EN1494+A1, MSD 2006/42/CE

Période de garantie : Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans



Références disponibles

DL.PL10A	[DL.PL10A] Cric rouleur, 10 t
DL.PL10APF	[DL.PL10APF] Cric PL 10 t