

M18 BLPDRC-OX

M18™ BRUSHLESS PERCEUSE À PERCUSSION COMPACTE

- Perceuse à percussion brushless compacte mesurant 145 mm de longueur pour un accès facile dans les espaces restreints.
- Mandrin tout métal de 13 mm pour des changements rapides d'embout et une meilleure rétention de l'embout.
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- 60 Nm de couple - le meilleur rapport puissance/taille
- Clip de ceinture réversible tout en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement.
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™



Vitesse à vide (tr/min)	0 - 550/ 0 - 1,700
Max. perçage bois / acier / brique (mm)	52/ 13/ 16
Cadence de frappe max (cps/min)	25,500
Couple max (Nm)	60.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.5 (M18 B5)
Réf	4933492821