

## FICHE PRODUIT

### Cordon de test rouge 0.6M

Référence: SPE191929 - xxxxxx



## Caractéristiques techniques

LONGUEUR DU CORDON : 600mm -0+10  
POIDS : 7.5g

### Câble

- 1 conducteur multibrins 104 x 0.4mm<sup>2</sup>
- Gaine : PVC rouge
- Diamètre extérieur de la gaine : 2mm

### Connecteur mini grippe mâle 0.8mm

- Courant de service 6A 33V~ / 70V continu
- Isolant polyamide et polypropylène
- Couleur rouge
- Plage de température : -20 à +80°C