

# 产品参数表

## 产品特性

# LV510836P

## 塑壳断路器CVS100BS TM32 3P3D 插入式



### 主要信息

产品类型	断路器
产品短名	CVS100E
产品应用	配电保护
极数	3P
保护板说明	3D
Earth leakage protection (Vigi add on)	无漏电保护
额定电流 [In]	30 A 在...上 40 °C
断路器型号	E
电网类型	AC
额定工作电压 [Ue]	440 V AC 50/60 Hz 符合 TM-D
[Icu] Breaking capacity	50 KA Icu 在...上 220/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 25 KA 在...上 380/415 V 20 KA 在...上 440 V
使用类别	AC类
脱扣器名称	TM-D
脱扣器类型	热磁式
脱扣器额定值	30 A 在...上 40 °C
保护类型	过载保护 (热保护)

### 补充信息

电网频率	50/60 Hz
控制类型	手柄
安装类型	固定式
安装方式	底板安装
连接方式-上端	前连接
连接方式-下端	前连接
额定绝缘电压 [Ui]	690 V AC 50/60 Hz 符合 TM-D
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV conforming to TM-D
使用分断能力 [Ics]	17 kA 在...上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
机械寿命	13000 次
电气寿命	4000 次 415 V AC 50/60 Hz In 符合 IEC 60947-2 8000 次 In/2
长延时电流整定类型	固定式
长延时时间整定类型	固定式

### 环境

符合标准	EN 60947-2
污染等级	3 符合 IEC 60947-1

### 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14.5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	21 cm
Package 1 Weight	1.530 kg

Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	29.5 cm
Package 2 Width	38 cm
Package 2 Length	59.5 cm
Package 2 Weight	36.72 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	104 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	227.52 kg

### 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	 <a href="#">REACH 声明</a>
REACH ( 不含 SVHC )	是
欧盟ROHS指令	符合  <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
中国 ROHS 管理办法	 <a href="#">中国 ROHS 声明</a>
RoHS 豁免信息	 是
环境披露	 <a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	无需具体的回收操作

### 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------