

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ OMアダプター スプリ ングクリップ付き – SV 9340.660

Date : 2023/07/12

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



OMアダプター スpringクリップ付き – SV 9340.660

created: 12.07.2023 build on www.rittal.com/jp-ja



製品説明書

材質: ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合

塗装色: シャーシRAL 7035

製品説明書

適用バスバー: 断面高さ: 5 mm
断面高さ: 10 mm

極数: 3 極

適用バスバーシステム
間隔: 60 mm

外形寸法: 幅: 55 mm
高さ: 208 mm

定格電流 最大: 32 A

定格電圧: 690 V, 3~

丸型ケーブル用コネク
ター: 1,5 mm² - 6 mm²

サポートフレーム: 幅: 55 mm
高さ: 170 mm

マウントレール数: 1

マウントレール高さ:	10 mm
マウントレールタイプ:	TS 55D
1/パック:	1 個
質量/パック:	0.28 kg
銅の含有量 (kg / 個):	0.03
EAN:	4028177502680
関税率番号:	85369095
ETIM 7.0:	EC001531
ETIM 6.0:	EC001531
eCl@ss 8.0/8.1:	27370304
eCl@ss 6.0/6.1:	27370304
製品説明書:	SV OM adaptor, 32 A, 690 V, 3-pole, tension spring clamp 1,5-6 mm², WH: 55x208 mm, support frame, support rail TS 45D
取得認証	
取得認証:	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
認可証:	EAC
宣言書:	CE適合宣言書