

Datenblatt:

**Steckdosenleiste DRY 5xT13 GdV 3x1mm²
3m mit Schalter IP21 sw**

Steckdosenleiste DRY 5xT13 quer, Kabel GdV H05RN-F 3G1mm² schwarz, Kabellänge 3m, Stecker T12, Reset-Schalter (EIN-AUS Schalter mit rückstellbarem Überstromschutz), Aufhängeöse, IP21, schwarz

Artikelnummer 207810135S
EAN 7611007122317
Einheits Nr. 986122363
Einheit STK
Verpackungseinheit 1
Verpackungsmasse 11.0 x 43.0 x 6.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht 0.725 Kg
Ursprungsland CN
Zolltarifr. 85366990



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Industriesteckdosenleiste
Marke	STEFFEN
Modell	Dry
Anzahl Steckdosen	5
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Schwarz
Steckdosenausrichtung	quer
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Ja
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05RN-F (GdV)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Kabellänge	3 m
Kabelfarbe	Schwarz
Steckertyp	Typ 12
Befestigungsmöglichkeit	Aufhängeöse
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Produktfarbe	Schwarz
Verwendung	Innen, Aussen
K2 Baustellentauglich	Ja

Merkmal	Bezeichnung
Schutzart	IP21
Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutzschalter
Produkthöhe	430 mm
Produktbreite	110 mm
Produkttiefe	60 mm
Gewicht netto	0.720 Kg
Verpackungsart	Schrumpffolie