



無段变速ドリル



特長

全長228mm、質量1.2kgの小型・軽量ボディ
450Wモータ搭載でパワフル穴あけ
握りやすく滑りにくいグリップ

主要機能

モデルNo	6412
最大穴あけ能力(mm)	鉄工 10 木工 25
チャック能力(mm)	1.5~10
回転数(min-1)[回転/分]	0~3,000
電源(V)	単相100
電流(A)	4.7
消費電力(W)	450
本機寸法(mm)	長さ 228 幅 64 高さ 183
質量(kg)	1.2
コード(m)	2
標準付属品	チャックキーS13(763418-3)
カーボンブラシNo.	75