

2920 : Déboucheur électrique à tambour VAL 90



Les + produit :

Spécialement étudié pour les canalisations de gros diamètres, de 75 à 250 mm.

Se déplace sans effort : roue de chargement, chenille pour les escaliers, roues de Ø 25 cm sur roulement à billes.

Résultat parfait grâce aux 8 outils fournis et à son câble à âme acier pour un rapport résistance/flexibilité optimal.

Description

Câble Ø 16 mm (existe également en Ø 19 mm) de longueur 30 m (extensible à 60 m) composé d'un fil d'acier robuste enroulé sur une âme métallique de 49 brins et traité thermiquement.

Embrayage pour avance et retour automatiques du câble, avec mécanisme motorisé à vitesse variable pour faciliter l'insertion et le retrait du câble.

Pédale pneumatique pour actionner le moteur et disjoncteur de sécurité.

Tambour à cage ajourée avec tube distributeur pour éviter les nœuds et voir la quantité de câble restant. Boîte à outils intégrée.

Livré avec :

- 1 paire de gants.
- 1 câble Ø 16 mm, Lg 30 m réf. 292028.
- 1 tête flexible de longueur 84 cm pour intervenir dans les coudes serrés, les siphons réf. 292015.
- 2 lames dentées pour le coupage et le grattage des parois en Ø 75 ou 100 mm réf. 292027.
- 1 tête harpon pour le démarrage du débouchage et le perçage des dépôts réf. 292011.
- 1 tire-bouchon grand modèle pour la récupération d'objets réf. 292014.
- 1 couteau denté, pour le coupage et le grattage des parois en Ø 50 mm réf. 292032.
- 1 lame de scie rotative, pour le broyage des branches et autres matériaux, en Ø 100 mm réf. 292016.
- 1 lame de scie spirale, pour le broyage des racines, branches et autres matériaux, en Ø 75 mm réf. 292021.

Références

Ref	Motorisation	Pour canalisation Ø mm	Distance maxi d'intervention m	Ø câble mm	kg
292030	230V / 0 à 170 tr/min - 50Hz / 375 W - Réversible droite/gauche	75 - 150	60,00	16	107,500

