



KR DIN 120-12

E0812792

Rörkabelsko KR DIN, 120mm², M12



Produktegenskaper:

Passar ledare klass 2	Ja
Passar ledare klass 5	Ja
Isolerad	Nej
Antal fastsättningshål	1 .
Flänsform	Ringform
Färg på isolering	Övrigt
Smalt flänsutförande	Nej
Med inspektionshål	Nej
Kategori ledare	Flera
Ytskydd	Förtent
Material	Koppar
Anslutningsvinkel	180° (horisontal)

Mått & Dimensioner:

HS	13 mm
ID	15.5 mm
OD	21 mm
T	4.7 mm
P1	15 mm
P2	14 mm
L	86 mm

N	35 mm
W	32 mm
MOQ	25 .
Enhet	st
Bultmått metrisk (M)	12 .
Nominell area	120 mm ²

Godkännanden:

Godkänd enligt CE	Ja
Godkänd enligt UKCA	Ja

Compliance:

Conflict Minerals	Contain "Tin"
Extended Minerals	Contain "Copper"
PFAS	No PFAS
REACH	No SVHC (Latest. 05 Nov 2025)
RoHS	RoHS 3 (2015/863)
SCIP	Not Applicable

Övrig information:

ETIM-Klass	EC001051 - Rörkabelsko
ETIM-Version	9.0
Varumärke	NEMIQ
Produktgrupp	Rörkabelskor
Sökbeskrivning	SKH2023ERIK2, ENR2025V, NYB04
Alternativt Artikelnummer	KRDIN120-12
E-nummer	E0812792

Logistisk information:

Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.
E-nummer	E0812792
MOQ	25 .
Streckkod	733117641259
Ursprungsland	CN
Artikelnummer	KRDIN 120-12
Tullstatistikkod	85369010
Enhet	st

*Vi reserverar oss för tekniska ändringar och felskrivningar.

