



RE942-S1

- Lötbares Bread Board für 14-Pin-Sockel
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Heißverzinkt
- Lötstopplack
- Adapter für 14-Pin-Sockel im Abstand 7,62 mm
- Raster 2,54 mm
- Je Seite 2 x 7 2-Loch-Lötinseln
- U-förmige Masseleitung
- Größe 31,75 x 24,76 mm