

1m DVI-Dデュアルリンクケーブル DVI-D オス-DVI-D オス 2560x1600 ブラック

Product ID: DVIDDMM1M



2本のオス DVI(25 ピン)コネクタを備えたDVI-Dデュアルリンクケーブル。デスクトップ/ノートパソコンとDVI-Dモニター/プロジェクター間で信頼性の高い完全デジタル接続を実現します。

本DVI-Dデジタルモニターケーブル(長さ1m)は、最大解像度2560x1600、最大転送速度毎秒9.9 Gbitsをサポートしており、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

高い耐久性を実現するように設計、製造されたこの高品質デジタルビデオケーブルには、StarTech.com による全使用期間を通じた保証が付いています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続

Features

- 最大解像度2560x1600に対応
- 最大毎秒9.9Gbitsの高速デジタル転送
- 電波障害を排除するフェライトコア
- ブレードシールド+アルミマイラーホイール
- DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応
- DVI DDWG規格に準拠

ハードウェア	Warranty	Lifetime
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ	コネクタA	1 - DVI-D(25ピン) オス
	コネクタB	1 - DVI-D(25ピン) オス
物理的特徴	ケーブル長さ	1 m [3.3 ft]
	ワイヤゲージ	28 AWG
	色	ブラック
	製品重量	0.2 kg [0.5 lb]
	製品長さ	1 m [3.3 ft]
パッケージ情報	パッケージ数量	1
	工場出荷時(パッケージ)重量	0.2 kg [0.5 lb]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 1m DVI-Dデュアルリンクモニターケーブル - (オス/オス)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.