



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Kompatible Produktfamilie	Canalis KT Stromschienenverteiler Canalis KH
Produkt- oder Komponententyp	Abzweigeinheit
Kompatibilität von Sammelschiene	Canalis KT Stromschienenverteiler mit KH Typ steckbar Canalis KHF und KGF Stromschienenverteilersteckbar
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	250 A bei 35 °C
Schutzart	Sicherung für Lasttrennschalter: DIN Sicherung, Größe 1
Geliefertes Zubehör	Sicherung
Montagemodus	Steckbar mit automatischem Klemmsystem
Polarität Abzweigeinheit	3L+N+PE
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Hochleistungsverteilung
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	500 V
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Kontrolltyp	Drehgriff
Elektrische Verbindung	Kabelklemme - ISO32 150 mm² (x1) - für L/N Kabelklemme - ISO32 70 mm² (x1) - für PE
Tür- / Deckelöffnungsseite	Frontseite
Abschaltmodus der Abzweigvorrichtung	Durch das Herausziehen
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6 IEC 61641
Breite	664 mm
Tiefe	490 mm
Höhe	403 mm
Produktgewicht	33 kg

Montage

Erdungssystem	TT TN-S IT
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.