

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktserie | Harmony XVR |
| Produkt oder Komponententyp | Warnlampe |
| Kurzbezeichnung des Geräts | XVR3 |
| Typ der Anzeigeeinheit | LED-Leuchtelement |
| Montagedurchmesser | 100 mm |
| Lichtquelle | Rot LED |
| Geräteanwendung | Gabelstapler Planierdrape Fahrerloses Transportfahrzeug |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------------|---|
| Signaltyp | Blitzlicht Blinklicht Drehlicht |
| Bauweise | Montiert |
| Material | PC (Polycarbonat) (Linsen) PBT (Polybutylenterephthalat) + PC (Polycarbonat) (Gehäuse) EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) (Basis) |
| Nennhilfsspannung [UH,nom] | 12-24 V DC |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 10...30 V DC |
| Einschaltstrom | 3 A |
| Maximaler Energieverbrauch in W | 2,8 W |
| Beschriftung | CE |
| Installationsrichtung | Aufrecht (Innenbereich) Seitlich (Innenbereich) Umgekehrt (Innenbereich) Aufrecht (Außeneinsatz) |
| Elektrische Isolierungsklasse | Klasse II |
| Leistungsaufnahme | 3000 mA |
| Länge | 100 mm |
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 139 mm |
| Produktgewicht | 0,484 kg |

Montage

| | |
|----------------------------------|--|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20-50 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -35-70 °C |
| Relative Feuchtigkeit | 35-85 % ohne Kondensation |
| Vibrationsfestigkeit | 4,6 gn (seitlich) 4,6 gn (umgekehrt) 7,1 gn (Aufrecht) |
| Schutzart (IP) | IP65 (Aufrecht) IP23 (seitlich) IP23 (umgekehrt) |