

8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD

Product ID: SV831DUSBU



Der 8-Port 1U-Rackmount-USB KVM-Switch SV831DUSBU mit OSD (On-Screen-Display) ist ein zuverlässiges Computermanagement-Tool, mit dem Sie bis zu 8 per USB angeschlossene Computer über eine einzige Tastatur und Maus sowie einen einzigen Monitor steuern können.

Der KVM-Switch bietet maximale Steuerungsmöglichkeiten. Sie können über Schnellastenbefehle oder Drucktasten an der Frontblende zwischen den Computern umschalten. Außerdem bietet er über das On Screen Display (OSD) zusätzliche Konfigurationsoptionen und Bequemlichkeit.

Als perfekte Ergänzung für Serverräume kann der 8-Port Switch in eine Einheit (1U) eines Racks oder Schrankes montiert und mit mehreren KVM-Switches kaskadiert werden, sodass insgesamt bis zu 64 Computer über diesen einen Switch gesteuert werden können.

Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der SV831DUSBU kann nur mit bestimmten 2-in-1-VGA- und -USB-Kabel verwendet werden (separat erhältlich). Nachstehend sehen Sie eine Liste der von StarTech.com anerkannten Kabel:

1,8 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel
1,8 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel
3 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel
4,5 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Administration von einer einzigen Konsole Ihres Nebenstandorts/Ihrer ISP-Einrichtung spart Zeit und Geld.
- Schaffen Sie eine skalierbare, rationelle Zugangslösung für Ihr Rechenzentrum oder Ihre Server-Farm.
- Perfekt für Fließband-Computersteuerungen, da der Zugang zu mehreren Systemen vereinfacht wird.
- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.
- Überwachen Sie mehrere Systeme gleichzeitig in Software-QA-Laboren.

Features

- Robustes Rackmount-1U-Ganzmetallgehäuse für die Verwendung in rauen Umgebungen und kleinen Schränken.
- Unterstützt das Umschalten per Schnelltaste und Drucktaste an Frontblende
- Dank OSD-Sicherheit kann jeder PC passwortgeschützt werden.
- Identifizieren und wählen Sie Computer nach den über das OSD-Menü zugewiesenen Namen.
- Die automatische Abtastfunktion wählt Computer sequenziell aus.
- Die Kaskadierungsfähigkeit erweitert die Möglichkeiten Ihres Systems.
- USB Console-Schnittstelle
- Plug and Play-Systemkonfiguration
- Unterstützte Breitbild-Auflösungen: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1360 x 768
- Unterstützte 4 : 3-Auflösungen: 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768
- Unterstützt Set aus USB-Tastatur und -Maus an einem USB-Anschluss

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Nein
	Einbaufähig	Ja
	KVM-Ports	8
	Mehrfach-Monitor	1
	Mit Kabeln	Nein
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	VGA
	Reihenschaltung	Ja
Leistung	Breitbild unterstützt	Ja
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-Steuerung	Nein
	Max. Analogauflösungen	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	Max. kaskadierte Computer	64
	MTBF	75.000 Stunden
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Ja
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste, Schnellasten und OSD (On Screen Display)
Steckverbinder	Hostanschlüsse	8 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
	Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Grün - Stromversorgung 8 - Grün - Online-PC 8 - Rot - PC ausgewählt
Strom	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	1.5A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	0.6A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter

	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18
Umwelt	Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	80% relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktbreite	21.3 in [540 mm]
	Produktgewicht	102.4 oz [2900 g]
	Produkthöhe	1.8 in [45 mm]
	Produkttiefe	7.1 in [180 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	7.3 lb [3.3 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	<ul style="list-style-type: none"> 1 - 8-Port-USB KVM-Switch 2 - Slotbleche 1 - Beutel mit Schrauben 1 - Packung GummifüÙe 1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU) 1 - Benutzerhandbuch

Product appearance and specifications are subject to change without notice.