

Datenblatt:

Steckdosenleiste POWER EASY weiss 6xT13 1.5m mit externer Reset-Kabelschalter 2m

Steckdosenleiste POWER EASY weiss 6xT13 längs, Kabel Td H05VV-F 3G1mm², Kabellänge 1.5m, Stecker T12, geschaltet über externem Reset-Kabelschalter 2m (EIN-AUS Schalter mit rückstellbarem Überstromschutz)



Artikelnummer	50 00125
EAN	7611007177065
Einheits Nr.	
Einheit	STK
Verpackungseinheit	5
Verpackungsmasse	11.5 x 32.0 x 8.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.500 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifnr.	85366990



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Steckdosenleiste Standard
Marke	STEFFEN
Modell	Power Easy
Anzahl Steckdosen	6
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Weiss
Steckdosenausrichtung	längs
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Ja
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Kabellänge	1.5 m
Kabelfarbe	Weiss
Steckertyp	Typ 12
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Weiss
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein

Merkmal	Bezeichnung
Schutzart	IP20
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutzschalter
Produkthöhe	230 mm
Produktbreite	55 mm
Produkttiefe	40 mm
Gewicht netto	0.522 Kg
Verpackungsart	Schrumpffolie mit Eurolochung