



#### Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony P6
Produkt- oder Komponententyp	Touchscreen-Bildschirm

#### Zusatzmerkmale

Displaygröße	15,6 Zoll
Seitenverhältnis	16:9
Anzeigefarbe	16 Millionen Farben
Pixelauflösung	1366 x 768
Einschaltstrom	30 A
Gerätemontage	Panel mounting Direkte Montage VESA
Abmessungen des Ausschnitts	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
Breite	408 mm
Höhe	264 mm
Produktgewicht	4,0 kg

#### Montage

Produktzertifizierungen	RCM[RETURN]KC[RETURN]ATEX[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (DC model without HDD/fan/ EtherCAT card/22" wide display with expansion slot)[RETURN]ATEX Zone 22 Dust (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]ATEX Zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]CULus Class 1 Division 2 (without DIO option)[RETURN]IECEx zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]IECEx zone 22 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Verschmutzungsgrad	2
Betriebshöhe	2.000 m
Stoßfestigkeit	147 m/s <sup>2</sup> entspricht IEC 61131-2 147 m/s <sup>2</sup> 3 shocks in each direction X, Y and Z

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	15,0 cm
VPE 1 Breite	28,0 cm
VPE 1 Länge	39,0 cm
VPE 1 Gewicht	3,5 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
RoHS exemption information	 <a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	 <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------