



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 11/06/24



FICHE TECHNIQUE

SMART2050RB2– TROLLEY A SANGLE 20 M



Ø 170 mm



Gamme : SIGN

Code douane : 73269098

EAN : 3321360108586



REF	Dimensions base (mm)	Hauteur (cm)	Largeur sangle (mm)	Longueur sangle (m)	POIDS (kg)
SMART2050RB2	650 x 440 x 185	110	50	20	18

- **Fabriqué en** acier et polypropylène
- **Coloris** : noir (trolley) & rouge/blanc (sangle)

Caractéristiques :

- Chariot de délimitation avec 2 sangles rétractables de 20 m, largeur 5 cm
- Base avec roulettes et poignée pour une manipulation facile
- Base lestable avec de l'eau
- Sangle orientable à 360° avec bouton de blocage de la sangle

COULEUR SANGLE

STRAP COLOR / COLOR CINTA



RB



NJ



Sign




Storage



Chain

TECHNICAL SHEET

SMART2050RB2– TROLLEY WITH STRAP 20 M



Range : SIGN

HS Code : 73269098

EAN : 3321360108586



REF	Base dimensions (mm)	Height (cm)	Belt width (mm)	Belt length (m)	Weight (kg)
SMART2050RB2	650 x 440 x 185	110	50	20	18

- **Made of** steel and polypropylene
- **Colors** : black (trolley) & red/white (belt)

Specifications :

- Trolley with two 20 m retractable straps, width 5 cm
- Base with casters and handle for easy handling
- Base can be loaded with water
- 360° adjustable strap with strap lock button

COULEUR SANGLE

STRAP COLOR / COLOR CINTA



RB



NJ



Sign



Storage



Chain


VISO

Date : 11/06/24



FICHA TECNICA

➤ SMART2050RB2– TROLLEY CON CINTA 20 M



Gama : SIGN

Aduanas : 73269098

EAN : 3321360108586



REF	Dimensiones base (mm)	Altura (cm)	Ancho cinta (mm)	Largo cinta (m)	Peso (kg)
SMART2050RB2	650 x 440 x 185	110	50	20	18

- **Hecho en** acero y polipropileno
- **Colores** : negro (trolley) & rojo/blanco (cinta)

Características :

- Carro delimitador con 2 correas retráctiles de 20 m, ancho 5 cm
- Base con ruedas y asa para fácil manejo.
- Base lastrable con agua
- Correa ajustable de 360° con botón de bloqueo de correa

COULEUR SANGLE

STRAP COLOR / COLOR CINTA

