

# HOCHLEISTUNGSLÖTKOLBEN

## S-SERIE

- Holzgriff
- Nickelbeschichtete Kupferspitze
- Hohe Wärmekapazität
- Thermisch ausgeglichen
- Versionen Standard (ST), Angled (SR), & Hatchet (SH) verfügbar
- Flexibles Hochleistungsnetz-kabel aus Gummi



Hatchet (SH)

### SPEZIFIKATIONEN

| Modell | LEISTUNG | SPITZE GRÖSSE | TEMP °C | LÄNGE (mm) | GEWICHT (g) |
|--------|----------|---------------|---------|------------|-------------|
| ST20   | 200      | 19            | 430     | 340        | 850         |
| ST25   | 250      | 19            | 460     | 340        | 850         |
| ST32   | 325      | 22            | 510     | 340        | 1030        |
| ST45   | 450      | 32            | 420     | 410        | 1615        |
| ST50   | 500      | 32            | 470     | 410        | 1615        |
| SR25A  | 250      | 19            | 450     | 324 (250)  | 900         |
| SR32A  | 325      | 22            | 460     | 330 (260)  | 1030        |
| SR45A  | 450      | 32            | 480     | 355 (270)  | 1615        |
| SR50A  | 500      | 32            | 500     | 355 (270)  | 1615        |
| SH25   | 250      | 19            | 450     | 324 (250)  | 900         |
| SH32   | 325      | 22            | 460     | 330 (260)  | 1030        |
| SH45   | 450      | 32            | 480     | 355 (270)  | 1615        |
| ISH50  | 500      | 32            | 500     | 355 (270)  | 1615        |

- Nach DIN EN 60335-2-45 gefertigt
- Entspricht der CE & EMC-Niederspannungsrichtlinie



Angled (SR)

Standard (ST)