

特点

- A2 类型 304 不锈钢
- 良好的耐腐蚀性
- 可回收
- 非磁

普通不锈钢六角螺栓、 M10 x 70mm

RS 号: 508-1048



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

这些不锈钢六角螺栓由深受 RS Pro 品牌提供、是紧固应用的多用途解决方案。可使用扳手或扭矩扳手通过合适的套筒刀头进行调整、它们提供易于接触的紧固件头、可在多个角度操作。它们由 A2 不锈钢制成、这意味着它们 具有极佳的耐磨损和抗撕裂性、甚至可以 可安全用于食品生产应用

一般规格

螺纹尺寸	M10
材料	不锈钢
等级	304
表面	普通
应用	建筑；汽车；工程行业；码头；桥梁；公路结构；机器维修；户外家具； diy 项目
螺纹方向	对
驱动器类型	六路
头部形状	六路

机械规格

长度	70mm
不锈钢类型	A2 304
钢类型	低碳钢
肩部长度	1mm
螺距	1.5mm
头高	4mm
各角间的宽度	11.05mm
平面宽度	10mm
最小螺纹长度	16mm
驱动器大小	8mm
一般公差	+/- 0.13mm
螺栓直径	8mm
固定长度	60mm

认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
符合标准	din 931

RS Stock No.	Stainless Steel Type	Thread Size	Length	Material	Finish	Grade	Din Standard
7976288	A2	M8	30mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5080988	A2	M8	100mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5080944	A2	M8	60mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5080916	A2	M8	40mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5080900	A2	M8	35mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5080922	A2	M8	50mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5080966	A2	M8	70mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5080972	A2	M8	90mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5080950	A2	M8	65mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081307	A2	M20	100mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081262	A2	M20	70mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081284	A2	M20	80mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081177	A2	M16	50mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081206	A2	M16	70mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081183	A2	M16	60mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081234	A2	M16	80mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081256	A2	M16	100mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
7976301	A2	M16	65mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081240	A2	M16	90mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081212	A2	M16	75mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081098	A2	M12	50mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081082	A2	M12	40mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081155	A2	M12	100mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081105	A2	M12	60mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081133	A2	M12	80mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081127	A2	M12	70mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081149	A2	M12	90mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
7976308	A2	M12	45mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081111	A2	M12	65mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5080994	A2	M10	40mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
7976282	A2	M10	35mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081076	A2	M10	100mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081010	A2	M10	50mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081054	A2	M10	80mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081026	A2	M10	60mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081048	A2	M10	70mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
5081060	A2	M10	90mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
7976291	A2	M10	55mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
7976298	A2	M10	75mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931
7976294	A2	M10	65mm	Stainless Steel	Plain	304	DIN 931